


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do aparatu EZC250/EZCV250

LVS03504

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny EZC250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC250 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny EZC250 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny EZC250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZCV250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZCV250 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny EZCV250 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny EZCV250 pionowy instalacja
liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 7 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 7 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	440 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,58 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 112,5 mm
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,7 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	1,559 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	33
Wysokość opakowania 2	38,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	63,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Wydajność zawartości halogenów

Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów

Bez PCV

Tak

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No